

Garant**Vpenjalni trn za rezkalne glave z dušenjem vibracij, BT 40 A = 200, Ø trna d1: 27mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303050 27
GTIN	4045197821645
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Cilindrična oblika.**
- **Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**
- **Večje naležne površine zveze.**
- **Izvedba z dušenjem vibracij, trn z jedrom za dušenje vibracij.**

Prednosti:

Bistveno manjša nagnjenost k vibracijam! Znatno povečanje podajanja!

Obseg dobave:

Vklj. s priteznim vijakom za rezkar in sojemalno matico.

Dodatni pribor:

Specialni ključ art. 309840.

Napotek:

Druge velikosti po ponudbi.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	200 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄	21 mm
Zunanji Ø D	58 mm
Ø trna d ₁	27 mm
Trn za rezkarje	BT 40 A = 200
Standard	DIN 6357

Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-3
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 8000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 6 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave

Pribor

Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40