

Garant**Vpenjalni trn za rezkalne glave z dušenjem vibracij, BT 50 A = 400, Ø trna d1: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303056 16
GTIN	4045197821744
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Cilindrična oblika.**
- **Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**
- **Večje naležne površine zveze.**
- **Izvedba z dušenjem vibracij, trn z jedrom za dušenje vibracij.**

Prednosti:

Bistveno manjša nagnjenost k vibracijam! Znatno povečanje podajanja!

Obseg dobave:

Vklj. s priteznim vijakom za rezkar in sojemalno matico.

Dodatni pribor:

Specialni ključ art. 309840.

Napotek:

Druge velikosti po ponudbi.

Tehnični opis

Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄	17 mm
Previsna dolžina A	400 mm
Zunanji Ø D	38 mm
Ø trna d ₁	16 mm
Vpenjalni Ø D ₁	16 mm
Trn za rezkarje	BT 50 A = 400

Standard	DIN 6357
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-3
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 8000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 6 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave