

Garant

Vpenjalni trn za rezkalne glave z blaženjem vibracij, konična, HSK-A 100 A = 300, Ø trna d1: 32 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	306711 32
GTIN	4045197821881
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- **Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.**
- **Standardno z izvrtino Balluffchip.**
- **Povečana naležna površina zveze.**

Izvedba z dušenjem vibracij, trn z jedrom za dušenje vibracij.

Prednosti:

Bistveno manjša nagnjenost k vibracijam! Znatno povečanje podajanja!

Obseg dobave:

Vklj. s priteznim vijakom za rezkar in sojemalno matico.

Dodatni pribor:

Specialni ključ art. 309840, cev za hladilno sredstvo art. 309880.

Napotek:

Druge velikosti po ponudbi.

Zunanji Ø D: 80 mm

Ø D₂: 78 mm

Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L₄: 24 mm

Tehnični opis

Ø D ₂	78 mm
Ø trna d ₁	32 mm
Zunanji Ø D	80 mm

Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄	24 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 100 A = 300
Standard	DIN 6357
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-3
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 8000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 6 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave

Pribor

Specialni ključ za Ø trna 32 mm	309840 32
---------------------------------	-----------