

**Vpenjalna glava gladka, SK 42, Ø vpenjanja (korak 0,5 mm): 7mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	329910 7
GTIN	2050001071026
Razred artikla	33H

**Opis****Izvedba:**

Vpenjalne glave, **okrogli profil v koraku 0,5 mm oz. 1 mm. Pri naročilu navedite želen Ø vpetja.**

Gladka izvedba za fino obdelavo.

**Uporaba:**

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

**Napotek:**

**Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.**

Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci **po ponudbi!**

**Tehnični opis**

Ø vpenjanja	7 mm
Vpenjalna površina	gladka
Profil	okrogla
Vpenjalna širina	3 - 7,5 mm
Trdota	60 HR

Dolžina L	47 mm
Trn za rezkarje	SK 42
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava