



**Tričeljustna stružna glava, jeklo, s kratkostožčnim centriranjem, DIN 702-3,
Zunanji Ø A / stožec: 125/4 mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	310700 125/4
GTIN	4019208027388
Razred artikla	36R

Opis

Izvedba:

- Stružna glava za ročno upravljanje s spiralnim navojem, centrično vpenjanje.
- Telo glave je iz litine ali jekla.
- Plano spiralni navoj je kovan v utopu, centriran in kaljen.
- Boki spirale in navoja čeljusti so brušeni.
- Visoka točnost krožnega teka.

Uporaba:

Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.

Za glave vretena DIN 55027 s sprežniki in maticami z vencem.

Standard:

DIN 702-3.

Obseg dobave:

1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navzven in 1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navznoter.

1 vpenjalni ključ in glede na stružno glavo primerni pritrdilni vijaki ali sprežniki.

Dodatni pribor:

Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art. 314000 – 315200. **Za zaščito pred odrezki** glejte art. 312800.

Napotek:

Za tričeljustne stružne glave s klinastimi letvami glejte art. 313110 – 313140.

DIN 702-3 ustreza staremu standardu DIN 55029.

Barvna koda za pribor: Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm

Izvertina E: 32 mm

Višina brez čeljusti H₁: 69 mm

Višina s čeljustmi H₂: 93 mm

Število stojnih vijakov: 3

Velikost stojnih vijakov: M10

4-kotnik za ključ K: 9 mm

Tehnični opis

4-kotnik za ključ K	9 mm
Masa	5,5 kg
Velikost konusa	4
Višina s čeljustmi H ₂	93 mm
Število stojnih vijakov	3
Zunanji Ø A	125 mm
Maksimalno število vrtljajev	5500 min ⁻¹
Velikost stojnih vijakov	M10
Izvertina E	32 mm
Višina brez čeljusti H ₁	69 mm
Standard	DIN 702-3
Barvna koda za pribor	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm
Vrsta izdelka	Planospiralne stružne glave

Pribor

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene za tip glave 125 mm	314000 125
Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke za tip glave 125 mm	314600 125

Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, mehki za tip glave 125 mm	314420 125
Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke za tip glave 125 mm	314620 125
Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, mehki za tip glave 125 mm	314400 125
Garnitura čeljusti za struženje, 3-delna, trde za tip glave 125	315200 125
Garnitura čeljusti za vrtanje, 3-delna, trde za tip glave 125	315000 125
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene za tip glave 125 mm	314020 125