

**HAINBUCH****Vpenjalna glava gladka, SK 42, Ø vpenjanja (korak 0,5 mm): 9mm**

## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 329910 9      |
| GTIN                  | 2050001071040 |
| Razred artikla        | 33H           |

## Opis

### Izvedba:

Vpenjalne glave, **okrogli profil v koraku 0,5 mm oz. 1 mm. Pri naročilu navedite želen Ø vpetja.**

Gladka izvedba za fino obdelavo.

### Uporaba:

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

### Napotek:

**Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.**

Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci **po ponudbi!**

## Tehnični opis

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Ø vpenjanja        | 9 mm       |
| Profil             | okrogla    |
| Trdota             | 60 HR      |
| Vpenjalna širina   | 3 - 7,5 mm |
| Vpenjalna površina | gladka     |

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Dolžina L       | 42 mm                 |
| Izvedba         | skrajšan sprednji del |
| Trn za rezkarje | SK 42                 |
| Vrsta izdelka   | Vpenjalna glava       |