



## Štiričeljustna stružna glava, jeklo, s kratkostožčnim centriranjem, DIN 702-3, Zunanji Ø A / stožec: 200/6 mm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 312700 200/6  |
| GTIN                  | 4019208026978 |
| Razred artikla        | 36R           |

### Opis

#### Izvedba:

- **Plano spiralni navoj je kovan v utopu, centriran in kaljen.**
- **Boki spirale in navoja čeljusti so brušeni.**
- **Visoka točnost krožnega teka.**

Kovano v utopu za daljšo življenjsko dobo, primerno **za stroje z velikim številom vrtljajev.**

#### Uporaba:

Za glave vretena DIN 55027 s sprežniki in maticami z vencem. Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.

#### Standard:

**DIN 702-3.**

#### Material:

Jeklo

#### Obseg dobave:

- 1 garnitura = 4 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navzven.
- 1 garnitura = 4 kaljene stružne čeljusti, s stopnjami navznoter.
- 1 vpenjalni ključ in ustrezni pritrdilni vijaki ali sprežniki za različne izvedbe glav.

#### Dodatni pribor:

**Za nadomestne in dodatne čeljusti** glejte art. 314100 – 315300. Za zaščito pred odrezki glejte art. 312800.

#### Napotek:

DIN 702-3 ustreza staremu standardu DIN 55027.

Barvna koda za pribor: Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm

Izvertina E: 55 mm

Višina brez čeljusti H<sub>1</sub>: 74,5 mm  
 Višina s čeljustmi H<sub>2</sub>: 107 mm  
 Število stojnih vijakov: 4  
 Velikost stojnih vijakov: M12  
 Ø centrirnega stožca B: 106,39 mm

## Tehnični opis

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Višina s čeljustmi H <sub>2</sub>   | 107 mm                                        |
| Velikost konusa                     | 6                                             |
| Velikost stojnih vijakov            | M12                                           |
| Število stojnih vijakov             | 4                                             |
| Višina brez čeljusti H <sub>1</sub> | 74,5 mm                                       |
| Zunanji Ø A                         | 200 mm                                        |
| Masa                                | 15,5 kg                                       |
| Ø centrirnega stožca B              | 106,39 mm                                     |
| 4-kotnik za ključ K                 | 11 mm                                         |
| Maksimalno število vrtljajev        | 4000 min <sup>-1</sup>                        |
| Izvertina E                         | 55 mm                                         |
| Standard                            | DIN 702-3                                     |
| Material                            | Jeklo                                         |
| Barvna koda za pribor               | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhmm |
| Vrsta izdelka                       | Planospiralne stružne glave                   |

## Pribor

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Garnitura čeljusti za vrtanje, 4-delna, trde za tip glave 200    | 315100 200 |
| Garnitura enodelnih čeljusti, 4-delna, mehke za tip glave 200 mm | 314630 200 |
| Garnitura enodelnih čeljusti, 4-delna, mehke za tip glave 200 mm | 314700 200 |

Garnitura osnovnih čeljusti, 4-delna, kaljene za tip glave  
200 mm

314030 200

Garnitura osnovnih čeljusti, 4-delna, kaljene za tip glave  
200 mm

314100 200

Garnitura čeljustnih nastavkov, 4-delna, mehki za tip glave  
200 mm

314500 200

Garnitura čeljustnih nastavkov, 4-delna, mehki za tip glave  
200 mm

314430 200