



## Štiričeljustna stružna glava s cilindričnim centriranjem, lita, DIN 702-4, Zunanji Ø A: 160 mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	312000 160
GTIN	4019208025926
Razred artikla	36R

### Opis

#### Izvedba:

- Plano spiralni navoj je kovan v utopu, centriran in kaljen.
- Boki spirale in navoja čeljusti so brušeni.
- Visoka točnost krožnega teka.

#### Uporaba:

Za strojna vretena s cilindričnim centrirnim vpenjanjem ali za vpenjanje s prirobnico. Surova prirobnica art. 317000 mora biti vedno najprej prilagojena na stroj in nato na stružno glavo.

#### Standard:

**DIN 702-4.**

#### Material:

Litina

#### Obseg dobave:

1 garnitura = 4 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navzven.

1 garnitura = 4 kaljene stružne čeljusti, s stopnjami navznoter.

1 vpenjalni ključ in ustrezni pritrdilni vijaki ali sprežniki za različne izvedbe glav.

#### Dodatni pribor:

**Za nadomestne in dodatne čeljusti** glejte art. 314100 – 315300. Za zaščito pred odrezki glejte art. 312800.

#### Napotek:

DIN 702-4 ustreza staremu standardu DIN 6350-1.

Barvna koda za pribor: Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhms

Izvertina E: 42 mm

Višina brez čeljusti H<sub>1</sub>: 65 mm

Višina s čeljustmi H<sub>2</sub>: 91 mm  
 Centrirni Ø B: 125 mm  
 Centrirna globina C: 4 mm  
 4-kotnik za ključ K: 10 mm

## Tehnični opis

Višina s čeljustmi H <sub>2</sub>	91 mm
Centrirna globina C	4 mm
Maksimalno število vrtljajev	3600 min <sup>-1</sup>
Izvertina E	42 mm
Višina brez čeljusti H <sub>1</sub>	65 mm
Masa	8,2 kg
4-kotnik za ključ K	10 mm
Centrirni Ø B	125 mm
Zunanji Ø A	160 mm
Standard	DIN 702-4
Material	Litina
Barvna koda za pribor	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhlm
Vrsta izdelka	Planospiralne stružne glave

## Pribor

Garnitura osnovnih čeljusti, 4-delna, kaljene za tip glave 160 mm	314030 160
Garnitura enodelnih čeljusti, 4-delna, mehke za tip glave 160 mm	314630 160
Garnitura čeljusti za vrtanje, 4-delna, trde za tip glave 160	315100 160
Garnitura osnovnih čeljusti, 4-delna, kaljene za tip glave 160 mm	314100 160
	314700 160

Garnitura enodelnih čeljusti, 4-delna, mehke za tip glave  
160 mm

---