

Garant**Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino, HSK-A 100 A = 160,
Vpenjalni Ø D1: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	304410 20
GTIN	4045197289438
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- HSK-funkcijske površine obdelane.

GARANT: Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 oblika B in DIN 6535 oblika HB.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

Napotek:

HSK 40 in 50, oblika A in E sta dobavljivi od proizvajalca.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	160 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	20
Vpenjalni Ø D ₁	20 mm
Zunanji Ø D	52 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 100 A = 160
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893

Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-4
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Pribor

Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 20 mm	309900 20
----------------------------------------------------------	-----------