

Garant**Vpenjalna glava Kombi, vitka, HSK-A 63, Vpenjalni Ø D1: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	304705 16
GTIN	4045197289513
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Z vpenjalnim vijakom za kroglasti zglob za sistem Weldon in Whistle-Notch (vpenjalna površina z naklonom 2°).
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Vsa držala prenapeta (miren tek).
- HSK-funkcijske površine obdelane.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom po DIN 1835 oblika B + E in DIN 6535 oblika HB + HE.

Obseg dobave:

Vklj. z vijakom za kroglasti sklep in prevrtanim prislonskim vijakom.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, nadomestni vijak art. 309905, vel. M6 oz. M8.

Tehnični opis

Ø D ₂	21 mm
Previsna dolžina A	120 mm
Vpenjalni Ø D ₁	16 mm
Ø D ₃	26 mm
Zunanji Ø D	34 mm

Uporabna dolžina L_N	87 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Pribor

HSK-cev za hladilno sredstvo za HSK 63	309880 63
----------------------------------------	-----------