

**HAINBUCH****Vpenjalna glava s prečnimi žlebovi, SK 42, Ø vpenjanja (korak 0,5 mm):  
9,5mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	329912 9,5
GTIN	2050001073730
Razred artikla	33H

## Opis

### Izvedba:

S prečnimi žlebovi za surovi material in male Ø.

Vpenjalne glave, **okrogli profil v koraku 0,5 mm oz. 1 mm. Pri naročilu navedite želen Ø vpetja.**

### Uporaba:

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

### Napotek:

**Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.**

Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci **po ponudbi!**

## Tehnični opis

Ø vpenjanja	9,5 mm
Trdota	60 HR
Vpenjalna površina	S prečnimi žlebovi
Profil	okrogla

Vpenjalna širina	8 - 10,5 mm
Dolžina L	47 mm
Trn za rezkarje	SK 42
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava