

HAINBUCH**Vpenjalna glava gladka, SK 42, Ø vpenjanja (korak 0,5 mm): 35mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje

329910 35

GTIN

2050001071309

Razred artikla

33H

Opis

Izvedba:

Vpenjalne glave, **okrogli profil v koraku 0,5 mm oz. 1 mm. Pri naročilu navedite želen Ø vpetja.**

Gladka izvedba za fino obdelavo.

Uporaba:

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

Napotek:

Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.

Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci **po ponudbi!**

Tehnični opis

Ø vpenjanja

35 mm

Vpenjalna širina

3 - 7,5 mm

Vpenjalna površina

gladka

Trdota

60 HR

Profil

okrogla

Dolžina L	42 mm
Izvedba	skrajšan sprednji del
Trn za rezkarje	SK 42
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava