

HAINBUCH**Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi, SK 42, Ø vpenjanja (korak 0,5 mm): 21,5mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	329914 21,5
GTIN	2050001073846
Razred artikla	33H

Opis

Izvedba:

S prečnimi in vzdolžnimi utori za surovi material.

Vpenjalne glave, **okrogli profil v koraku 0,5 mm oz. 1 mm. Pri naročilu navedite želen Ø vpetja.**

Uporaba:

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

Napotek:

Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.

Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci **po ponudbi!**

Tehnični opis

Ø vpenjanja	21,5 mm
Profil	okrogla
Vpenjalna širina	11 - 42 mm
Trdota	60 HR

Vpenjalna površina	S prečnimi in vzdolžnimi žlebovi
Dolžina L	47 mm
Trn za rezkarje	SK 42
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava