

HELICOIL® Plus  
made by BOLLHOFF**Nadomestni ročni navojni svedri 6H, Navoj M (× korak): M10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	082805 M10
GTIN	4250361208195
Razred artikla	04D

**Opis****Izvedba:**

Zelo čvrsti, neprekinjeni navojni vložki HeliCoil®plus iz **plemenitega jekla**, z **veliko odpornostjo proti obrabi, majhnim trenjem v navoju**, v ozkih tolerancah, z **visoko kakovostjo površine** ter **odpornostjo proti koroziji** in **visokim temperaturam**. Prilagodljiva oblika omogoča enakomerno porazdelitev obremenitve in napetosti, s čemer dobimo **trajne** vijačne zveze najvišje kakovosti, **za vse obratovalne obremenitve** (statične, dinamične) z **idealnim prenosom sile**. Nezahtevna, hitra montaža. Nastane natančen, obojestransko uporaben notranji navoj.

HSS enorezilni ročni navojni sveder za skoznje izvrtine.

**Uporaba:**

Za ekonomično **popravilo poškodovanih** ali **obrabljenih navojev** in kot konstrukcijski element za **ojačitev navojev**, pri uporabi materialov z manjšo strižno trdnostjo (npr. Al, Al-Mg zlitine).

**Napotek:**

Za strojne navojne svedre iz HSS-E-PM s prevleko TiCN glejte art. 133550 in art. 138200.

- **Primerne merilne trne za preverjanje navojev glejte od art. 486000 naprej.**
- **Samorezni navojni vložki in druge velikosti ter UNC-/UNF-navojni vložki so dobavljivi po ponudbi.**

**Tehnični opis**

Ø osnovne izvrtine	10,5 mm
Število navojnih vložkov art. 082800	30
Navoj M	M10
Vrsta izdelka	Navojni svedri

