

**HAINBUCH****Vpenjalna glava gladka, SK 42, Ø vpenjanja (korak 0,5 mm): 38mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	329910 38
GTIN	2050001071330
Razred artikla	33H

## Opis

### Izvedba:

Vpenjalne glave, **okrogli profil v koraku 0,5 mm oz. 1 mm. Pri naročilu navedite želen Ø vpetja.**

Gladka izvedba za fino obdelavo.

### Uporaba:

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

### Napotek:

**Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.**

Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci **po ponudbi!**

## Tehnični opis

Ø vpenjanja	38 mm
Profil	okrogla
Vpenjalna širina	3 - 7,5 mm
Trdota	60 HR
Vpenjalna površina	gladka

Dolžina L	42 mm
Izvedba	skrajšan sprednji del
Trn za rezkarje	SK 42
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava