

**HAINBUCH****Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi, SK 42, Ø vpenjanja (korak 0,5 mm): 33mm**

## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 329914 33     |
| GTIN                  | 2050001071637 |
| Razred artikla        | 33H           |

## Opis

### Izvedba:

S prečnimi in vzdolžnimi utori za surovi material.

Vpenjalne glave, **okrogli profil v koraku 0,5 mm oz. 1 mm. Pri naročilu navedite želen Ø vpetja.**

### Uporaba:

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

### Napotek:

**Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.**

Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci **po ponudbi!**

## Tehnični opis

|                  |            |
|------------------|------------|
| Ø vpenjanja      | 33 mm      |
| Vpenjalna širina | 11 - 42 mm |
| Trdota           | 60 HR      |
| Profil           | okrogla    |

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Vpenjalna površina | S prečnimi in vzdolžnimi žlebovi |
| Dolžina L          | 47 mm                            |
| Trn za rezkarje    | SK 42                            |
| Vrsta izdelka      | Vpenjalna glava                  |