

**HOLEX****ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom, ER 25, Nazivni Ø vpenjanja d: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309411 6
GTIN	4045197666093
Razred artikla	32Z

**Opis****Izvedba:**

Z notranjim 4-kotnikom za pozitivno vpenjanje navojnega svedra.  
S tesnilnim čepom za notranje hlajenje (do 70 barov).

**Primerno za:**

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice, vpenjalne stročnice FAHRION tudi za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

**Napotek:**

**HOLEX<sup>®</sup> ER-vpenjalne stročnice niso združljive z glavami za vpenjalne stročnice Centro P in HiRunER.**

**Tehnični opis**

Nazivni Ø vpenjanja d	6 mm
Trn za rezkarje	ER 25
Standard	ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka	≤ 10 µm
Tip	4282 E

Zunanji Ø D	25,7 mm
Celotna dolžina L	34 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava