

**Vpenjalna glava gladka, SK 52, Ø vpenjanja (korak 0,5 mm): 24mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 329920 24 |
| GTIN | 2050001071934 |
| Razred artikla | 33H |

Opis**Izvedba:**

Gladka izvedba za fino obdelavo.

Vpenjalne glave, **okrogli profil v koraku 0,5 mm oz. 1 mm. Pri naročilu navedite želen Ø vpetja.**

Uporaba:

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

Napotek:

Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.

Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci **po ponudbi!**

Tehnični opis

| | |
|--------------------|------------|
| Ø vpenjanja | 24 mm |
| Vpenjalna površina | gladka |
| Vpenjalna širina | 3 - 7,5 mm |
| Trdota | 60 HR |
| Profil | okrogla |

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Dolžina L | 46 mm |
| Izvedba | skrajšan sprednji del |
| Trn za rezkarje | SK 52 |
| Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |