

**Vpenjalna glava gladka, SK 52, Ø vpenjanja (korak 0,5 mm): 12,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	329920 12,5
GTIN	2050001074133
Razred artikla	33H

**Opis****Izvedba:**

Gladka izvedba za fino obdelavo.

Vpenjalne glave, **okrogli profil v koraku 0,5 mm oz. 1 mm. Pri naročilu navedite želen Ø vpetja.**

**Uporaba:**

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

**Napotek:**

**Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.**

Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci **po ponudbi!**

**Tehnični opis**

Ø vpenjanja	12,5 mm
Vpenjalna širina	3 - 7,5 mm
Profil	okrogla
Vpenjalna površina	gladka
Trdota	60 HR

Dolžina L	46 mm
Izvedba	skrajšan sprednji del
Trn za rezkarje	SK 52
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava