

HAINBUCH**Vpenjalna glava s prečnimi žlebovi, SK 52, Ø vpenjanja (korak 0,5 mm): 10mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	329922 10
GTIN	2050001072146
Razred artikla	33H

Opis

Izvedba:

S prečnimi žlebovi za surovi material in male Ø.

Vpenjalne glave, **okrogli profil v koraku 0,5 mm oz. 1 mm. Pri naročilu navedite želen Ø vpetja.**

Uporaba:

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

Napotek:

Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.

Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci **po ponudbi!**

Tehnični opis

Ø vpenjanja	10 mm
Profil	okrogla
Trdota	60 HR
Vpenjalna površina	S prečnimi žlebovi
Vpenjalna širina	8 - 10,5 mm

Dolžina L	46 mm
Trn za rezkarje	SK 52
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava