

**Vpenjalna glava gladka, SK 52, Ø vpenjanja (korak 0,5 mm): 33mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	329920 33
GTIN	2050001072023
Razred artikla	33H

Opis**Izvedba:**

Gladka izvedba za fino obdelavo.

Vpenjalne glave, **okrogli profil v koraku 0,5 mm oz. 1 mm. Pri naročilu navedite želen Ø vpetja.**

Uporaba:

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

Napotek:

Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.

Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci **po ponudbi!**

Tehnični opis

Ø vpenjanja	33 mm
Vpenjalna širina	3 - 7,5 mm
Profil	okrogla
Vpenjalna površina	gladka
Trdota	60 HR

Dolžina L	46 mm
Izvedba	skrajšan sprednji del
Trn za rezkarje	SK 52
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava