

HOLEX**Garnitura mehkih čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 160****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	313310 160
GTIN	4019208193328
Razred artikla	32R

Opis**Izvedba:****Rezkana** naležna površina, **nebruniran**.Nestopničaste, za izstruženje individualnih vpenjalnih Ø. **Fino rezkana** naležna površina, **nebrunirana**.**Uporaba:**

Ker so čeljusti **zamenljive v nekaj sekundah** ali predstavljene na želeni premer, je smotrno imeti več garnitur čeljusti pripravljenih za uporabo na stroju. **S tem se doseže minimalni čas preureditve stroja.** Enote čeljusti so sestavljene npr. iz več garnitur osnovnih čeljusti z nestopničastimi mehкими čeljustnimi nastavki, ki jih je mogoče prilagoditi na želeni premer. Ta racionalizacija ni potrebna le na NC-strojih, ampak je bistvena tudi za vsako stružnico. Za privijačenje na kaljene osnovne čeljusti. Za vpenjanje neenakomerno oblikovanih ali že obdelanih obdelovancev, ki se ne smejo poškodovati. Čeljusti so obdelane v skladu z obliko obdelovanca.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za :

Stružne glave s klinastimi letvami Schunk art. 313115; 313117; 313135; 313137, stružne glave s klinastimi letvami Röhm Duro art. 313120; 313130; 313140 in drugi sistemi stružnih glav s klinastimi letvami.

Napotek:· **Vel. 400 je ustrezna tudi za velikost glave 500.**Čeljustni nastavki iz aluminija **po ponudbi**.

ustreza barvni kodi: Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk

Dolžina L: 85 mm

Višina H: 36,5 mm

Širina utora D: 8 mm
Razdalja med izvrtinami b: 32 mm
Dolžina prečke A: 18 mm

Tehnični opis

Širina utora D	8 mm
Dolžina prečke A	18 mm
Razdalja med izvrtinami b	32 mm
Dolžina L	85 mm
za tip glave	160 mm
Višina H	36,5 mm
ustreza barvni kodi	Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhm
ustreza barvni kodi	Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka	Čeljusti za glave s klinastimi letvami