

HOLEX**ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom, ER 32, Nazivni Ø vpenjanja d: 10mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 309416 10 |
| GTIN | 4045197666215 |
| Razred artikla | 32Z |

Opis**Izvedba:**

Z notranjim 4-kotnikom za pozitivno vpenjanje navojnega svedra.
S tesnilnim čepom za notranje hlajenje (do 70 barov).

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice, vpenjalne stročnice FAHRION tudi za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

Napotek:

HOLEX[®] ER-vpenjalne stročnice niso združljive z glavami za vpenjalne stročnice Centro P in HiRunER.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------|-------------|
| Nazivni Ø vpenjanja d | 10 mm |
| Trn za rezkarje | ER 32 |
| Standard | ISO 15488-A |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 10 µm |
| Tip | 4537 E |

| | |
|-------------------|-----------------|
| Zunanji Ø D | 32,7 mm |
| Celotna dolžina L | 40 mm |
| Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |