

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION**ET-vpenjalna stročnica za vrtnje navoja, z aksialno kompenzacijo, ET 32,  
Nazivni Ø vpenjanja d: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309432 6
GTIN	2050001704085
Razred artikla	34F

**Opis****Izvedba:**

Vpenjalne stročnice za vrtnje navoja podobne DIN 6499/ISO 15488, oblika CET-GB, krožni tek 20 µm.

**Uporaba:**

Za vrezovanje navoja na rezkalnih in stružnih centrih.

**Primerno za:**

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice.

**Napotek:**

Vpenja le nazivni Ø. **Niso primerne za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.**

**Tehnični opis**

Nazivni Ø vpenjanja d	6 mm
Trn za rezkarje	ET 32
Standard	Tovarniški standard
Tip	4538 E
Zunanji Ø D	33 mm
Celotna dolžina L	43 mm

Aksialni izvlek	10 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava