

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo, ET 32,
Nazivni Ø vpenjanja d: 8mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 309432 8 |
| GTIN | 2050001704108 |
| Razred artikla | 34F |

Opis**Izvedba:**

Vpenjalne stročnice za vrtanje navoja podobne DIN 6499/ISO 15488, oblika CET-GB, krožni tek 20 µm.

Uporaba:

Za vrezovanje navoja na rezkalnih in stružnih centrih.

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice.

Napotek:

Vpenja le nazivni Ø. **Niso primerne za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.**

Tehnični opis

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Nazivni Ø vpenjanja d | 8 mm |
| Trn za rezkarje | ET 32 |
| Standard | Tovarniški standard |
| Tip | 4538 E |
| Zunanji Ø D | 33 mm |
| Celotna dolžina L | 43 mm |

Aksialni izvlek

10 mm

Vrsta izdelka

Vpenjalna glava