

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**ET-vpenjalna stročnica za vrtnje navoja, z aksialno kompenzacijo, ET 32,
Nazivni Ø vpenjanja d: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309432 10
GTIN	2050001704122
Razred artikla	34F

Opis**Izvedba:**

Vpenjalne stročnice za vrtnje navoja podobne DIN 6499/ISO 15488, oblika CET-GB, krožni tek 20 µm.

Uporaba:

Za vrezovanje navoja na rezkalnih in stružnih centrih.

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice.

Napotek:

Vpenja le nazivni Ø. **Niso primerne za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.**

Tehnični opis

Nazivni Ø vpenjanja d	10 mm
Trn za rezkarje	ET 32
Standard	Tovarniški standard
Tip	4538 E
Zunanji Ø D	33 mm
Celotna dolžina L	43 mm

Aksialni izvlek

10 mm

Vrsta izdelka

Vpenjalna glava