

FAHRION®
FAHRENDEN WERKZEUGE**ET-vpenjalna stročnica za vrтанje navoja, z aksialno kompenzacijo, ET 25,
Nazivni Ø vpenjanja d: 7 mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 309430 7 |
| GTIN | 2050001704030 |
| Razred artikla | 34F |

Opis**Izvedba:**

Vpenjalne stročnice za vrтанje navoja podobne DIN 6499/ISO 15488, oblika CET-GB, krožni tek 20 µm.

Uporaba:

Za vrezovanje navoja na rezkalnih in stružnih centrih.

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice.

Napotek:

Vpenja le nazivni Ø. **Niso primerne za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.**

Tehnični opis

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Nazivni Ø vpenjanja d | 7 mm |
| Trn za rezkarje | ET 25 |
| Standard | Tovarniški standard |
| Tip | 4285 E |
| Zunanji Ø D | 26 mm |
| Celotna dolžina L | 34 mm |

Aksialni izvlek

8 mm

Vrsta izdelka

Vpenjalna glava