

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**ET-vpenjalna stročnica za vrtnje navoja, z aksialno kompenzacijo, ET 16,
Nazivni Ø vpenjanja d: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309425 6
GTIN	2050001703958
Razred artikla	34F

Opis**Izvedba:**

Vpenjalne stročnice za vrtnje navoja podobne DIN 6499 / ISO 15488, oblika CET-GB, krožni tek 20 µm.

Uporaba:

Za vrezovanje navoja na rezkalnih in stružnih centrih.

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice

Napotek:

Vpenja le nazivni Ø. **Niso primerne za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.**

Tehnični opis

Nazivni Ø vpenjanja d	6 mm
Trn za rezkarje	ET 16
Standard	Tovarniški standard
Tip	4033 E
Zunanji Ø D	17 mm
Celotna dolžina L	27 mm

Aksialni izvlek

7 mm

Vrsta izdelka

Vpenjalna glava