

HAINBUCH**Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi, SK 52, Ø vpenjanja (korak 0,5 mm): 37mm**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 329924 37 |
| GTIN | 2050001072412 |
| Razred artikla | 33H |

Opis

Izvedba:

S prečnimi in vzdolžnimi utori za surovi material.

Vpenjalne glave, **okrogli profil v koraku 0,5 mm oz. 1 mm. Pri naročilu navedite želen Ø vpetja.**

Uporaba:

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

Napotek:

Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.

Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci **po ponudbi!**

Tehnični opis

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Ø vpenjanja | 37 mm |
| Vpenjalna površina | S prečnimi in vzdolžnimi žlebovi |
| Trdota | 60 HR |
| Profil | okrogla |

| | |
|-----------------|-----------------|
| Dolžina L | 46 mm |
| Trn za rezkarje | SK 52 |
| Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |