

HAINBUCH**Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi, SK 52, Ø vpenjanja (korak 0,5 mm): 28,5mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	329924 28,5
GTIN	2050001074829
Razred artikla	33H

Opis

Izvedba:

S prečnimi in vzdolžnimi utori za surovi material.

Vpenjalne glave, **okrogli profil v koraku 0,5 mm oz. 1 mm. Pri naročilu navedite želen Ø vpetja.**

Uporaba:

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

Napotek:

Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.

Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci **po ponudbi!**

Tehnični opis

Ø vpenjanja	28,5 mm
Vpenjalna površina	S prečnimi in vzdolžnimi žlebovi
Profil	okrogla
Trdota	60 HR

Dolžina L	46 mm
Trn za rezkarje	SK 52
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava