

**HAINBUCH****Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi, SK 52, Ø vpenjanja (korak 0,5 mm): 19mm**

## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 329924 19     |
| GTIN                  | 2050001072238 |
| Razred artikla        | 33H           |

## Opis

### Izvedba:

S prečnimi in vzdolžnimi utori za surovi material.

Vpenjalne glave, **okrogli profil v koraku 0,5 mm oz. 1 mm. Pri naročilu navedite želen Ø vpetja.**

### Uporaba:

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

### Napotek:

**Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.**

Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci **po ponudbi!**

## Tehnični opis

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Ø vpenjanja        | 19 mm                            |
| Profil             | okrogla                          |
| Trdota             | 60 HR                            |
| Vpenjalna površina | S prečnimi in vzdolžnimi žlebovi |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Dolžina L       | 46 mm           |
| Trn za rezkarje | SK 52           |
| Vrsta izdelka   | Vpenjalna glava |