



Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 210



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313700 210
GTIN	4019208193670
Razred artikla	33R

Opis

Izvedba:

Fino rezkan utor in ozobje, **bruniran**.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za:

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhmi in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505 – 313605.

Napotek:

- Za prilagoditev stružni glavi, primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).
- Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.

Tehnični opis

za navoj DIN 912	M12
Višina H	45 mm
Razdalja med izvrtinami a	24 mm
Širina utora D	14 mm
Dolžina L	95 mm
Širina B	35 mm

za tip glave	210 mm
Razdalja med izvrtinami b	25 mm
ustreza barvni kodi	Močne stružne glave in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik