



## Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 160



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313460 160
GTIN	4019208193489
Razred artikla	32R

### Opis

#### Izvedba:

**Fino rezkan** utor in ozobje, **nebruniran**.

Poševnina za majhne vpenjalne Ø.

#### Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

#### Primerno za :

**Močne stružne glave** proizvajalca Schunk, Röhm in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

#### Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505 – 313605.

#### Napotek:

- **Za prilagoditev stružni glavi primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).**
- **Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.**

Dolžina L: 78 mm

Širina B: 35 mm

Višina H: 40 mm

Razdalja med izvrtinami a: 15 mm

Razdalja med izvrtinami b: 22 mm

Širina utora D: 17 mm

### Tehnični opis

Dolžina L	78 mm
za tip glave	160 mm

Razdalja med izvrtinami a	15 mm
Razdalja med izvrtinami b	22 mm
Višina H	40 mm
Širina utora D	17 mm
za navoj DIN 912	M12
Širina B	35 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik