



Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 210



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313750 210
GTIN	4019208193762
Razred artikla	33R

Opis

Izvedba:

Poševnina za majhne vpenjalne Ø.

Fino rezkan utor in ozobje, **bruniran**.

Mehki čeljustni nastavki, dolga izvedba, ozobje 1,5×60°.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za:

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhmi in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505 – 313605.

Napotek:

- **Za prilagoditev stružni glavi, primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).**
- **Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.**

Tehnični opis

Višina H	40 mm
za navoj DIN 912	M12
za tip glave	210 mm
Dolžina L	102 mm
Razdalja med izvrtinami b	25 mm

Širina B	35 mm
Širina utora D	14 mm
Razdalja med izvrtinami a	20 mm
ustreza barvni kodi	Močne stružne glave in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik