

**HAINBUCH****Vpenjalna glava gladka, SK 65, Ø vpenjanja (korak 0,5 mm): 8,5mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	329930 8,5
GTIN	2050001075208
Razred artikla	33H

## Opis

**Izvedba:**

Gladka izvedba za fino obdelavo.

Vpenjalne glave, **okrogli profil v koraku 0,5 mm oz. 1 mm. Pri naročilu navedite zelen Ø vpetja.****Uporaba:**

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

**Napotek:****Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.**Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci **po ponudbi!**

## Tehnični opis

Ø vpenjanja	8,5 mm
Profil	okrogla
Trdota	60 HR
Vpenjalna površina	gladka
Dolžina L	53 mm

Izvedba	skrajšan sprednji del
Trn za rezkarje	SK 65
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava