

**Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 200****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	313460 200
GTIN	4019208193496
Razred artikla	32R

Opis**Izvedba:**

Fino rezkan utor in ozobje, **nebruniran**.

Poševnina za majhne vpenjalne Ø.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za :

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhm in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505 – 313605.

Napotek:

- **Za prilagoditev stružni glavi primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).**
- **Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.**

Dolžina L: 98 mm

Širina B: 35 mm

Višina H: 40 mm

Razdalja med izvrtinami a: 15 mm

Razdalja med izvrtinami b: 22 mm

Širina utora D: 17 mm

Tehnični opis

Višina H	40 mm
Razdalja med izvrtinami a	15 mm

za navoj DIN 912	M12
Širina B	35 mm
za tip glave	200 mm
Razdalja med izvrtinami b	22 mm
Širina utora D	17 mm
Dolžina L	98 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik