



Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 160



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313400 160
GTIN	4019208193373
Razred artikla	33R

Opis

Izvedba:

Fino rezkan utor in ozobje, **bruniran**.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za:

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhmi in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505 – 313605.

Napotek:

- **Za prilagoditev stružni glavi primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).**
- **Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.**

Tehnični opis

Višina H	53 mm
Širina B	36 mm
za navoj DIN 912	M12
za tip glave	160 mm
Razdalja med izvrtinami a	12 mm
Širina utora D	17 mm

Dolžina L	67 mm
Razdalja med izvrtinami b	19 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik