

**Garant**
**Reducirna tulka za MK-držalo z izbijalno peto, HSK-F 63, MK notranji: 2**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	306935 2
GTIN	4045197587916
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**

- **Notranji in zunanji konus natančno brušena.**
- **Standardno z izvrtino Balluffchip.**
- **Držala prenapeta (miren krožni tek!).**
- **HSK-funkcijske površine obdelane.**

**Dodatni pribor:**

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

Strategija odrezovanja: HSC

Previsna dolžina A: 120 mm

Zunanji Ø D: 32 mm

**Tehnični opis**

Previsna dolžina A	120 mm
Notranji morsekonus	2
Zunanji Ø D	32 mm
Trn za rezkarje	HSK-F 63
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Oblika	F
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>

Natančnost krožnega teka	≤ 8 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Adapter z vpenjalom