



Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 200



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313450 200
GTIN	4019208193458
Razred artikla	33R

Opis

Izvedba:

Fino rezkan utor in ozobje, **bruniran**.

Poševnina za majhne vpenjalne \emptyset .

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za:

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhmm in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505 – 313605.

Napotek:

- Za prilagoditev stružni glavi primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).
- Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.

Tehnični opis

Dolžina L	98 mm
Širina B	35 mm
za tip glave	200 mm
Višina H	40 mm
Razdalja med izvrtinami a	15 mm
Razdalja med izvrtinami b	22 mm

Širina utora D	17 mm
za navoj DIN 912	M12
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik