

Garant**Reducirna tulka za MK-držalo z izbijalno peto, HSK-A 100, MK notranji: 1****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 306970 1 |
| GTIN | 4045197290557 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

- **Notranji in zunanji konus natančno brušena.**
- **Standardno z izvrtino Balluffchip.**
- **Držala prenapeta (miren krožni tek!).**
- **HSK-funkcijske površine obdelane.**

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

Strategija odrezovanja: HSC

Previsna dolžina A: 110 mm

Zunanji Ø D: 25 mm

Tehnični opis

| | |
|--|-----------------------------------|
| Previsna dolžina A | 110 mm |
| Notranji morsekonus | 1 |
| Zunanji Ø D | 25 mm |
| Trn za rezkarje | HSK-A 100 |
| Standard vpenjalnega trna | DIN 69893 |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1 |
| Oblika | A |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Natančnost krožnega teka | ≤ 8 μm |
| Strategija odrezovanja | HSC |
| Vrsta izdelka | Adapter z vpenjalom |