

**ER-vpenjalna matica, za ER: 25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309580 25
GTIN	4045197151957
Razred artikla	32Z

Opis**Izvedba:**

Navoj in konus sta brušena v istem vpetju za najvišjo točnost krožnega teka. **Z utori.**

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice

Dodatni pribor:

Vpenjalni ključ ER art. 309680 – 309740.

Enostranski viličasti ključ (za vel. 16) art. 613300 vel. 25.

Napotek:

Glave in vpenjalne matice so posamezno centrirane!

Tehnični opis

Navoj	M32×1,5
maksimalni zatezni moment	140 Nm
za ER	25 mm
Celotna dolžina L	21 mm

Zunanji Ø D	42 mm
Standard	DIN 6499 D
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Vpenjalne matice

Pribor

ER-vpenjalni ključ 1/2-colski utor za glave za ER-vpenjalne stročnice 25	309700 25
ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 25	309680 25