

**Vpenjalna glava gladka, SK 65, Ø vpenjanja (korak 0,5 mm): 16,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	329930 16,5
GTIN	2050001075284
Razred artikla	33H

Opis**Izvedba:**

Gladka izvedba za fino obdelavo.

Vpenjalne glave, **okrogli profil v koraku 0,5 mm oz. 1 mm. Pri naročilu navedite želen Ø vpetja.**

Uporaba:

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

Napotek:

Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.

Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci **po ponudbi!**

Tehnični opis

Ø vpenjanja	16,5 mm
Vpenjalna površina	gladka
Trdota	60 HR
Profil	okrogla
Dolžina L	53 mm

Izvedba	skrajšan sprednji del
Trn za rezkarje	SK 65
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava