

**ER-vpenjalna matica, za ER: 32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309580 32
GTIN	4045197151964
Razred artikla	32Z

Opis**Izvedba:**

Navoj in konus sta brušena v istem vpetju za najvišjo točnost krožnega teka. **Z utori.**

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice

Dodatni pribor:

Vpenjalni ključ ER art. 309680 – 309740.

Enostranski viličasti ključ (za vel. 16) art. 613300 vel. 25.

Napotek:

Glave in vpenjalne matice so posamezno centrirane!

Tehnični opis

Navoj	M40×1,5
maksimalni zatezni moment	180 Nm
za ER	32 mm
Celotna dolžina L	23 mm

Zunanji Ø D	50 mm
Standard	DIN 6499 D
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Vpenjalne matice

Pribor

ER-vpenjalni ključ 1/2-colski utor za glave za ER-vpenjalne stročnice 32	309700 32
ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 32	309680 32