



## Visokozmogljivo rezalno olje, gosto tekoče, brez vsebnosti klora DAR 50 Visco, Vsebina: 5l



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	084220 5
GTIN	2050000966187
Razred artikla	08J

### Opis

#### Izvedba:

Rezalno olje za najvišje zahteve. Mešanje z običajnim mineralnim rezalnim oljem (ne z vodotopnim oljem) ni priporočljivo.

Nanašanje s pomočjo mazalnega čopiča, spreja, pršilnika ali priprave za mazanje.

#### Prednosti:

Izboljša **življenjsko dobo orodij, rezalne sposobnosti in kakovost površine. Brez vsebnosti klora** – brez škodljivih par, **prijazno do okolja**.

#### Uporaba:

Univerzalno primerna za **odrezovanje** (rezkanje, struženje, vrtanje, vrezovanje navojev, strganje, posnemanje, žaganje) ter za **preoblikovanje**. Nujno potrebna pri obdelavi **materialov, ki se težko režejo**, kot so npr. proti koroziji in visokim temperaturam odporna jekla, nikljeve legure, titan in podobno. Idealna za **barvne kovine**.

**Gosto tekoč proizvod** na osnovi mineralnega olja, zelo primeren za rezanje navoja, dobra oprijemljivost.

### Tehnični opis

Vnetišče	180 °C
Kinematična viskoznost	174 mm <sup>2</sup> /s
Barva	rjava
Izvedba	Kanister
Temperatura skladiščenja	5 - 40 °C
Vsebina	5 l
Vrsta izdelka	Rezalno olje / brusno olje