

**Vpenjalna glava gladka, SK 65, Ø vpenjanja (korak 0,5 mm): 28mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	329930 28
GTIN	2050001072719
Razred artikla	33H

**Opis****Izvedba:**

Gladka izvedba za fino obdelavo.

Vpenjalne glave, **okrogli profil v koraku 0,5 mm oz. 1 mm. Pri naročilu navedite želen Ø vpetja.**

**Uporaba:**

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

**Napotek:**

**Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.**

Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci **po ponudbi!**

**Tehnični opis**

Ø vpenjanja	28 mm
Vpenjalna površina	gladka
Profil	okrogla
Trdota	60 HR
Dolžina L	53 mm

Izvedba	skrajšan sprednji del
Trn za rezkarje	SK 65
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava