


Garant**ER-vpenjalna matica z drsnim ležajem, za ER: 16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309612 16
GTIN	4045197645678
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Navoj in konus sta brušena v istem vpetju za najvišjo točnost krožnega teka. Z drsnim ležajem, zato manj trenja in višja sila vpetja. **S 6-kotnikom** ZK 25.

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice.

Dodatni pribor:

Vpenjalni ključ ER art. 309680 – 309740.

Enostranski viličasti ključ (za vel. 16) art. 613300 vel. 25.

Napotek:

Glave in vpenjalne matice so posamezno centrirane!

Tehnični opis

maksimalni zatezni moment	80 Nm
za ER	16 mm
Navoj	M22×1,5
Celotna dolžina L	18 mm

Zunanji Ø D	32 mm
Standard	DIN 6499 D
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Vpenjalne matice