

**HAINBUCH****Vpenjalna glava gladka, SK 65, Ø vpenjanja (korak 0,5 mm): 40mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 329930 40     |
| GTIN                  | 2050001072832 |
| Razred artikla        | 33H           |

**Opis****Izvedba:**

Gladka izvedba za fino obdelavo.

Vpenjalne glave, **okrogli profil v koraku 0,5 mm oz. 1 mm. Pri naročilu navedite želen Ø vpetja.**

**Uporaba:**

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

**Napotek:**

**Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.**

Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci **po ponudbi!**

**Tehnični opis**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Ø vpenjanja        | 40 mm   |
| Trdota             | 60 HR   |
| Profil             | okrogla |
| Vpenjalna površina | gladka  |
| Dolžina L          | 53 mm   |

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Izvedba         | skrajšan sprednji del |
| Trn za rezkarje | SK 65                 |
| Vrsta izdelka   | Vpenjalna glava       |