



Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, mehki, za tip glave: 125mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	314400 125
GTIN	4019208034546
Razred artikla	33R

Opis

Izvedba:

Fino rezkana naležna površina, **nebruniran**.

Uporaba:

Za privijačenje na kaljene osnovne čeljusti.

Material:

16 MnCr5

Primerno za:

Tričeljustne stružne glave art. 310505; 310655; 310705.

Napotek:

- Načeloma lahko čeljusti v glavi obnovimo vendar le tako dolgo, dokler ni vodilo v telesu obrabljeno.
- Naknadno kupljene čeljustne nastavke ter stružne in vrtalne čeljusti je treba v glavi zbrusiti na natančen krožni in planski tek.

Tehnični opis

Dolžina prečke A	12,67 mm
Dolžina L	62 mm
za tip glave	125 mm
Višina H	38 mm
Širina utora D	7,96 mm
Razdalja med izvrtinami b	32 mm

ustreza barvni kodi

Planospiralne stružne
glave in čeljusti Röhms

Vrsta izdelka

Čeljusti za stružno glave
s spiralnim navojem