

**Vpenjalna glava gladka, SK 65, Ø vpenjanja (korak 0,5 mm): 64,5mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 329930 64,5 |
| GTIN | 2050001075987 |
| Razred artikla | 33H |

Opis**Izvedba:**

Gladka izvedba za fino obdelavo.

Vpenjalne glave, **okrogli profil v koraku 0,5 mm oz. 1 mm. Pri naročilu navedite želen Ø vpetja.**

Uporaba:

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

Napotek:

Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.

Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci **po ponudbi!**

Tehnični opis

| | |
|--------------------|---------|
| Ø vpenjanja | 64,5 mm |
| Trdota | 60 HR |
| Vpenjalna površina | gladka |
| Profil | okrogla |
| Dolžina L | 53 mm |

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Izvedba | skrajšan sprednji del |
| Trn za rezkarje | SK 65 |
| Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |