



Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, mehki, za tip glave: 140mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	314400 140
GTIN	4019208035482
Razred artikla	33R

Opis

Izvedba:

Fino rezkana naležna površina, **nebruniran**.

Uporaba:

Za privijačenje na kaljene osnovne čeljusti.

Material:

16 MnCr5

Primerno za:

Tričeljustne stružne glave art. 310505; 310655; 310705.

Napotek:

- Načeloma lahko čeljusti v glavi obnovimo vendar le tako dolgo, dokler ni vodilo v telesu obrabljeno.
- Naknadno kupljene čeljustne nastavke ter stružne in vrtalne čeljusti je treba v glavi zbrusiti na natančen krožni in plani tek.

Tehnični opis

Dolžina L	74 mm
Širina utora D	7,96 mm
Razdalja med izvrtinami b	38,1 mm
Dolžina prečke A	12,67 mm
za tip glave	140 mm
primerno tudi za tip glave	160 mm

Višina H	42 mm
ustreza barvni kodi	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhms
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem